



(単位：mm)

標準品※	OD (外径)	ID (内径)	肉厚	推奨適用圧力
	19.7	17.7	1.0	0.1~0.3MPa
	20.1	17.7	1.2	0.1~0.35MPa

ドリッパー



TIF-PC20 推奨敷設最大長 (m)

※標準品 (肉厚1.0) の場合

型 式	ドリッパー 当り滴下量	ドリッパー間隔 (cm)						
		20	30	40	50	60	70	100
TIF-PC20-0.95L	0.95L/H	190	270	350	430	490	550	760
TIF-PC20-1.6L	1.6L/H	130	190	250	300	350	400	530
TIF-PC20-2.2L	2.3L/H	110	160	200	240	280	330	430
TIF-PC20-3.8L	4.0L/H	70	110	140	170	200	220	300

注) 使用温度は40℃以下とする。

△2					名称	ドリップかんがい TIFドリップチューブ定流量型
△1	RD41015	フタナバ	ホソヤ	2015.12.15	図番	A-078-37-A4 (Rev.02)
	改訂	署名	検印	日付	品名	TIF-PC 定流量型20mm
サイズ	A4		投影法		型式	TIF-PC20-1.6L/TIF-PC20-2.2L/ TIF-PC20-3.8L
縮尺	1:1		日付	2012.05.28		
承認	検図	設計	製図			
	ホソヤ	ホソヤ		イワサキ		
株式会社 イーエス・ウォーターネット						